


## Blocatoare de uși

22260.0010



### Descrierea produsului


#### Material

- Oțel sinterizat

#### Asamblare

Nu se recomandă prinderea prin sudură.  
Fixarea se face cu știfturi.


### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>		
<b>blocare prin rotire spre dreapta</b>								
35	10	18	15	7	3	7	31	22260.0010

### Exemplu de aplicație



### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.