

Blocatoare de uși

22260.0112



Descrierea produsului


Material

- Oțel sinterizat

Asamblare

Nu se recomandă prinderea prin sudură.
Fixarea se face cu știfturi.


Desen



Informații comandă

Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H8	d ₃	b ₁ [mm]	b ₂	b ₃	b ₄		
blocare prin rotire spre stânga								
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0112

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.