

## Cabluri de fixare • pentru știfturi cu bile pentru filet

22355.6011



### Descrierea produsului

Cablurile se livrează pentru a fi utilizate în combinație cu știfturile pentru filet EH 22355./EH22356 pentru a prevenii pierderea lor.

#### Material

##### Clemă de fixare

- Termoplastice PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005

##### Ochi

- Oțel inoxidabil

##### Cablu de blocare

- Oțel inoxidabil

##### Cabluri de reținere acoperite

- Termoplastice PA 6 înfășurate, negru

### Mai multe informații

#### Note

Variantă specială la cerere.

#### Produse asociate

- Cabluri de fixare

### Desen




Figura 1




Figura 2

### Informații comandă

Dimensiuni l [mm]	[g]	Ref. Nr.
oțel inoxidabil, cu clips de fixare și ochet – figura 2, Termoplastice PA 6 înfășurate, negru		
150	9,9	22355.6011

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.