

Informații comandă

d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	Dimensiuni					Poziție orificiu H11	Temperatură		Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.					
				d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		min.	max.							
-0,04 -0,08	+0,6				±1													
[mm]														[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
Oțel inoxidabil																		
8	15 – 25	9,5	23	27,6	8,2	31,2	33,1	18	8	-30	80	60	38	22370.0615				

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.