

## Picioare de susținere • protejat împotriva alunecării

22593.0835



### Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. La modelul cu capac din cauciuc, suprafețele sensibile sunt protejate, iar alunecarea este prevenită. Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

### Material

#### Știft filetat

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Capac din cauciuc

- Cauciuc, negru

#### Piuliță de fixare

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat, ISO 4032

#### Tampon

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Picioare de susținere

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiuni			SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>	[g]	Ref. Nr.
		l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	t					
cu șurub – figura 2, Oțel									
50	M16	100	17	2	12	8	24	209	22593.0835

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.