

## Picioare de susținere

22593.1645



### Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

### Material

#### Știft filetat

- Oțel inoxidabil 1.4305

#### Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil A2, ISO 4032

#### Tampon

- Oțel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibrație

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

### Desen



Figura 1



Figura 2



Figura 3

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiuni			SW <sub>1</sub> [mm]	SW <sub>3</sub> [mm]	[g]	Ref. Nr.
		l <sub>1</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
cu șurub – figura 1, Oțel inoxidabil								
60	M10	100	2,5	11	17	16	122	22593.1645

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.