

Picioare de susținere

22593.2580



Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. Placa este fixată pe știftul filetat și piulița printr-un șurub de fixare din oțel inoxidabil și este, lipit.

Material

Piuliță

- Oțel inoxidabil 1.4305

Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil A2, ISO 4032

Tampon

- Oțel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibrație

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, protejat împotriva alunecării

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			SW ₁	[g]	Ref. Nr.
		l ₁	h ₁	h ₂			
[mm]							
cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil							
80	M16	38	3	16	22	195	22593.2580

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.