

## Picioare de susținere • amortizare de impact

22594.0035



### Descrierea produsului

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile. Aceste picioare de sprijin cu inserții de cauciuc au un efect de amortizare, de reducere a zgomotului și de a preveni deteriorarea suprafeței de sprijin.

### Material

#### Corp

- NBR

#### Șurub

- Oțel, zincat prin galvanizare

#### Disc


- Oțel, zincat prin galvanizare

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Amortizor din cauciuc, cilindric
- Amortizor din cauciuc, parabolic
- Amortizor din cauciuc, formă de trunchi de con

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni						Capacitate portantă la sarcină statică max. [N]	Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	SW		min.	max. [°C]		
38	40	M8	20	2	4	920	-30	120	50	22594.0035

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.