

## Știfturi de poziționare • striate sau ascuțite

22680.0168



### Descrierea produsului

Pentru piesele de lucru cu suprafață dură. Modelul cu marcaj (figura 2) special pentru piesele turnate.

### Material

#### Corp

- Oțel automat, călit, brunat

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Știfturi

### Desen




Figura 1




Figura 2







Figura 3



### Informații comandă

$l_1$	$d_1$	Dimensiuni			SW	Moment strângere max.	[g]	Ref. Nr.
		t	$d_2$	e				
călit, striat cu filet interior – figura 3								
40	M10	13	12,5	19,6	17	32	60	22680.0168

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.