

## Știfturi

22690.0143



### Descrierea produsului

A se utiliza ca și suporturi, opritoare sau plăci de susținere.

### Material

- Oțel, călit, brunat

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Știfturi de poziționare, striate sau ascuțite
- Știfturi, cu suprafață de contact din plastic

### Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5





Figura 6

### Informații comandă

h ±0,1	Dimensiuni			SW [mm]	Moment strângere max. [Nm]	 [g]	Ref. Nr.
	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l [mm]				
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2							
20	M16	33	19	30	140	135	22690.0143

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.