

Știfturi  
22690.0404



Descrierea produsului

A se utiliza ca și suporturi, opritoare sau plăci de susținere.

Material

- Oțel, călit, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Știfturi de poziționare, striate sau ascuțite
- Știfturi, cu suprafață de contact din plastic

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5





Figura 6

Informații comandă

| h<br>±0,1                                                 | d <sub>1</sub> | Dimensiuni     |    |    | SW | Moment<br>strângere <sup>1)</sup><br>max.<br>[Nm] | <br>[g] | Ref. Nr.   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                           |                | d <sub>2</sub> | l  | t  |    |                                                   |                                                                                              |            |
|                                                           |                | [mm]           |    |    |    |                                                   |                                                                                              |            |
| cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5 |                |                |    |    |    |                                                   |                                                                                              |            |
| 40                                                        | M12            | 25,2           | 40 | 18 | 22 | 82                                                | 109                                                                                          | 22690.0404 |

<sup>1)</sup> Momentul de strângere pentru bolșul cu filet interior este același ca și pentru știfturi filetate calitate 8. Înfiletarea trebuie să fie pe întreaga lungime a filetului.

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.