

Știfturi

22690.0555



Descrierea produsului

A se utiliza ca și suporturi, opritoare sau plăci de susținere.

Material

- Oțel, călit, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Știfturi de poziționare, striate sau ascuțite
- Știfturi, cu suprafață de contact din plastic

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6

Informații comandă

| h ±0,1 | d ₁ | Dimensiuni | | | | l | t | SW [mm] | Moment strângere ¹⁾ max. [Nm] | [g] | Ref. Nr. |
|---|----------------|----------------|----------------|------|--|----|----|------------|---|-----|------------|
| | | d ₂ | d ₃ | [mm] | | | | | | | |
| cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6 | | | | | | | | | | | |
| 60 | M20 | 40 | 36 | | | 60 | 38 | 36 | 407 | 401 | 22690.0555 |

¹⁾ Momentul de strângere pentru bolșul cu filet interior este același ca și pentru șifturi filetate calitate 8. Înfiletarea trebuie să fie pe întreaga lungime a filetului.

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.