

## Șuruburi de presiune cu bilă • fără cap, bilă protejată împotriva rotirii

22700.0824



### Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.  
suprafață plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

### Material

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit

#### Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305

### Mai multe informații

#### Note

Bila este protejată împotriva rotirii.  
Variantă specială la cerere.

#### Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice -


#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, fără cap, cu bilă teșită
- Șuruburi de presiune cu bilă, fără cap, cu filet fin
- Șuruburi de presiune cu bilă, fără cap, cu bilă teșită și locaș hexalobular

### Desen



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimensiuni d <sub>3</sub> [mm]	Diametrul bilei	SW [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică <sup>1)</sup> max. [kN]	 [g]	Ref. Nr.
M10	25	6	7	5	12	10	22700.0824

<sup>1)</sup> Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.