

Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă teșită

22710.0902



Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.
suprafață plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Mai multe informații

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

Desen



Informații comandă

Dimensiuni							SW	Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max. [kN]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	Diametrul bilei				
[mm]							[mm]			
suprafață striată, Oțel tratat termic										
M10	25	16	6	10	4,5	7	8	20	24	22710.0902

¹⁾ Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.