

Senzori de poziție • cu autoresetare, pneumatic

22800.0410



Descrierea produsului

Se utilizează în sistemele de ghidare și fixare pentru piesele neprelucrate. La presiune de 2,5 bar se obține o acuratețe cu o valoare constantă de 0,005 mm. Controlul de fixare se obține prin refluxul aerului comprimat și este indicat de unitatea de monitorizare (Ref. Nr. 22800.0701).

Material

Garnitură

- PVC

Bară de susținere

- Oțel, brunat

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Niplu cu fișă

- Alamă

Mai multe informații


Note

Mai multe informații la cerere.


Produse asociate

- Unități de monitorizare, pentru senzori, pneumatic


Desen



Informații comandă

Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	 [g]	Ref. Nr.
cu bară de susținere		
15	321	22800.0410

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.