

Piuliță pentru canal T • DIN 508

23010.0051



Descrierea produsului

Aceste piulițe canal T (piulițe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Gama conține și piulițe cu dimensiuni care nu sunt incluse în acest DIN.

Material

- Oțel tratat termic, calitatea 8, strălucitor

Asamblare


Sarcina integrală a piulițelor pentru canale T presupune, ca înfiletarea se face pe întreaga lungime a filetului piuliței canal T.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.


Desen



Informații comandă

Mărimea nominală canal [mm]	d	Dimensiuni				pentru canale T DIN 650 [mm]	Forța verificare conf. DIN 508 F min. [kN]	🔩 [g]	Ref. Nr.
		a	e	h	k				
5	M4	4,6	9	6,5	3	5	7	2,4	23010.0051

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.