

Piuliță pentru canal T • DIN 508

23010.0482



Descrierea produsului

Aceste piulițe canal T (piulițe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Gama conține și piulițe cu dimensiuni care nu sunt incluse în acest DIN.

Material

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 10, brunat

Asamblare

Sarcina integrală a piulițelor pentru canale T presupune, ca înfiletarea se face pe întreaga lungime a filetului piuliței canal T.

Mai multe informații


Note

Variantă specială la cerere.

Desen



Informații comandă

| Mărimea nominală canal [mm] | d | Dimensiuni [mm] | | | | pentru canale T DIN 650 [mm] | Forța verificare conf. DIN 508 F min. [kN] |  [g] | Ref. Nr. |
|--------------------------------|-----|--------------------|----|----|----|------------------------------------|--|---|------------|
| | | a | e | h | k | | | | |
| 48 | M42 | 47,5 | 75 | 60 | 30 | 48 | 653 | 1500 | 23010.0482 |

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.