

Prezoane pentru canal T • DIN 787

23030.0207



Descrierea produsului

Bolțurile T combinate cu piulițele DIN 6330 (EH 23070.) și șaibele DIN 6340 (EH 23060.) devin bolțuri complete de prindere. Aceste șuruburi canal T se caracterizează de filetul rotund.

Material

- Oțel călit, negru, forjat, canal T frezat

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Referințe

Pentru informații referitoare la cuplul de pornire și stabilitate vă rugăm consultați anexa - date tehnice.

Produse asociate

- Șaibe / Șaibe plate, DIN 6340 tratate termic
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

Desen



Informații comandă

| Mărimea nominală canal [mm] | Dimensiuni | | | | | | [g] | Ref. Nr. ¹⁾ |
|--------------------------------|------------|-----|------|-----|----|----|-----|------------------------|
| | d | l | a | b | e | k | | |
| calitate 8.8 | | | | | | | | |
| 20 | M20 | 250 | 19,6 | 150 | 32 | 12 | 624 | 23030.0207 |

¹⁾ Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.