

Prezoane • DIN 6379 pentru piulițe canal T
23040.0127

Descrierea produsului

Prezoanele împreună cu piulițele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piulițele DIN 6330 (EH 23070.) și șaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere. Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Material

- Oțel tratat termic

Mai multe informații

Referințe


Pentru informații referitoare la cuplul de pornire și stabilitate vă rugăm consultați anexa - date tehnice.

Prezoanele cu dimensiuni prelungite b_1 sunt de asemenea disponibile.

Produse asociate

- Piuliță pentru canal T, DIN 508
- Prezoane, DIN 6379 b_1 lungi pentru piulițe canal T
- Prezoane, cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliță canal T
- Șaibe / Șaibe plate, DIN 6340 tratate termic
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

Desen



Informații comandă

d	l	Dimensiuni		[g]	Ref. Nr. ¹⁾
		b_1	b_2		
calitate 10.9					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M12	160	15	100	112	23040.0127

¹⁾ Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.

Exemplu de aplicație





Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.