

Prezoane • DIN 6379 pentru piulițe canal T  
23040.0167

## Descrierea produsului

Prezoanele împreună cu piulițele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piulițele DIN 6330 (EH 23070.) și șaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere. Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

## Material

- Oțel tratat termic

## Mai multe informații

## Referințe


Pentru informații referitoare la cuplul de pornire și stabilitate vă rugăm consultați anexa - date tehnice.

Prezoanele cu dimensiuni prelungite  $b_1$  sunt de asemenea disponibile.

## Produse asociate

- Piuliță pentru canal T, DIN 508
- Prezoane, DIN 6379  $b_1$  lungi pentru piulițe canal T
- Prezoane, cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliță canal T
- Șaibe / Șaibe plate, DIN 6340 tratate termic
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

## Desen



## Informații comandă

d	l	Dimensiuni		[g]	Ref. Nr. <sup>1)</sup>
		$b_1$	$b_2$ <sup>2)</sup>		
[mm]					
calitate 8.8					
M16	200	19	122	260	23040.0167

<sup>1)</sup> Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.

<sup>2)</sup> Dimensiuni diferite față de standardul DIN.

## Exemplu de aplicație





## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.