

## Șaibe sferice / Baze conice • DIN 6319

23050.0106



### Descrierea produsului

Șaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca șaibe la asamblări cu șurub pentru compensarea suprafețelor non-paralele.

### Material

#### Locaș conic

- Oțel călit, călit, tratat cu fosfat de mangan

### Asamblare

Locașurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.

Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Șaibe sferice / Baze conice, similar DIN 6319, oțel inoxidabil
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

### Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3



### Informații comandă

| d <sub>2</sub><br>H13 | Dimensiuni     |                |                | Pentru pin<br>d <sub>6</sub><br>[mm] | Pentru șuruburi<br>d <sub>6</sub><br>[mm] | Capacitate portantă<br>la sarcină statică<br>max.<br>[kN] | Moment strângere<br>îmbinări înșurubate <sup>1)</sup><br>max.<br>[Nm] | [g] | Ref. Nr.   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|---|---|-----|------------|
|                       | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>3</sub> |                                      |   |   |   |     |            |
|                       | [mm]           |                |                |                                      |   |   |   |     |            |
| 7,1                   | 12             | 11             | 2,8            | 6                                    | M6  | 9   | 10  | 1,3 | 23050.0106 |

<sup>1)</sup> Specificația cuplului de strângere pentru șuruburi cu filet standard, luați în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare  $\mu_{total}$  0,14.

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.