

Șaibe sferice compacte / Șaibe conice • similare cu DIN 6319
23050.0560



Descrierea produsului

Șaiba sferică compactă / locașul conic este un element asamblat permanent și prezintă următoarele avantaje:

- Siguranță în funcționare,
- Garanție împotriva pierderilor,
- Asamblare rapidă și rațională,
- Susținere simplă a pieselor,
- Posibilitate de rotire max. 4°.

Material


Locaș conic

- Oțel inoxidabil 1.4305

Șaibă sferică

- Oțel inoxidabil 1.4305

Desen




Informații comandă

d ₁ H13	Dimensiuni			Pentru pin d ₆ [mm]	Pentru șuruburi d ₆ [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere îmbinări înșurubate ¹⁾ max. [Nm]	 [g]	Ref. Nr.
	d ₂	d ₃	h						
	[mm]								
Oțel inoxidabil									
10,5	12	21	10,4	10	M10	16	32	17	23050.0560

¹⁾ Specificația cuplului de strângere pentru șuruburi cu filet standard, luați în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare μ_{total} 0,14.

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.