

Ghidaje • DIN 6323
23120.0011




Descrierea produsului

A se utiliza pentru sistemele de poziționare și elementele de prindere pe mese cu canale T conform DIN 650.
Se împing pur și simplu în poziție după așezarea aproximativă a sistemului sau elementului de prindere, acestea nu pot cauza deteriorări la nivelul mașinii ca în situația în care se utilizează elemente proeminente.

Material

- Oțel, călit, brunat, șlefuit


Desen



Informații comandă

Mărim​ea nominală canal Dispozitiv de fixare b ₁ h6 [mm]	Mărim​ea nominală canal Mașină b ₂ h6 [mm]	Dimensiuni				 [g]	Ref. Nr.
		h ₁	h ₃	h ₄	l		
		[mm]					
forma B, b ₁ = b ₂ – figura 2							
12	12	28,6	5,5	9	20	45	23120.0011

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.