

Bridă • DIN 6315 B tip furcă  
23150.0041


## Descrierea produsului

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 B sunt tip furcă și se utilizează în general la tehnologii de fixare sau prinderea pieselor de prelucrat.

## Material

- Oțel tratat termic, lăcuit

## Desen



## Informații comandă

Mărime nominală b <sub>1</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	a	Dimensiuni			Pentru șuruburi		[g]	Ref. Nr. <sup>1)</sup>
			b <sub>2</sub> [mm]	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	[mm]	[inch]		
40	600	60	100	30	12	M36	1 1/2	18002	23150.0041

<sup>1)</sup> Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.