

Bridă • cu suprafață moale, similar DIN 6314 23190.0037



Descrierea produsului

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 sunt cu suprafață moale și se utilizează în general la tehnologii de fixare sau prinderea pieselor de prelucrat. Placa din alamă protejează piesa de lucru împotriva deteriorării. Combinația cu piulița DIN 6330 B (EH 23070.) / șaiba conică DIN 6319 G (EH 23050.) pe bolțul de prindere și plăcuța de sprijin DIN 6311 (EH 22560. înlocuibilă) la nivelul șurubului de ajustare compensează lipsa paralelismului. Prinderea se poate face în ambele moduri (suprafața de prindere moale sau tare).

Material

Față moale

- Alamă, brazată

Clema

- Oțel tratat termic, brunat

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3

Informații comandă

Mărime nominală b_1 [mm]	Dimensiuni											Mărimea nominală canal [mm]	Înălțimea de prindere h_2 min. h_2 max. [mm]		Ref. Nr.		
	a_1	l_3	a_2	b_2	b_3	d	e_1	e_2	l_1	l_2 ± 1	l_4		s -0,5	[g]			
14	20	80	13,6	40	14	M12	21	40	100	15	12	3	14	10	26	755	23190.0037

cu șurub de ajustare și bolț de prindere – figura 3

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.