


Opritor prin împingere • cu știft, protejat împotriva rotirii

23230.0574



Descrierea produsului

Opritorul prin împingere este potrivit pentru poziționarea ușoară a pieselor de lucru sau a componentelor înainte de asamblare.

La varianta cu știft filetat se pot monta știfturi cu forme speciale.

Material

Bolțuri

- Oțel, călit, brunat

Corp

- Oțel, zincat prin galvanizare

Știft filetat

- Oțel, brunat cu bolț din alamă

Piesa de fixare

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru


Mâner

- Oțel, brunat

Piuliță de fixare

- Oțel, brunat

Desen



Informații comandă

Dimensiuni														Cursă	SW		Forța arcului ¹⁾		max.		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	b	k	s	SW ₁	SW ₂	F ₁	F ₂	[°C]	[g]	
[mm]														[mm]	[mm]		[N]				
cu prismă – figura 4																					
M20 x 1,5	14,5	25	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	14	35	10	8	30	40	130	100	208	23230.0574

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.