


## Dispozitive conice de fixare • cu filet, M12

23250.0515



No Photo  
available

### Descrierea produsului

Prin inserarea capului cu cheie, acesta mută cele două mandrine în afară și împing piesele contra unui opritor fix. Cursa dispozitivelor conice pentru M8 = +/- 0,5 mm, M12 = +/- 1 mm.

### Material

#### Corp

- Oțel pentru scule, călit, lucios

#### Șurub

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 12.9

#### Arc

- Sârmă din oțel pentru arcuri

#### Bacuri de fixare

- Oțel pentru scule, călit, șlefuit și brunat

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Dispozitive conice de fixare

### Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3



### Informații comandă

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> min.	Dimensiuni				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Ref. Nr.
		l <sub>1</sub> max.	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	[mm]				
falcă de fixare, cu suprafață plană și filet de fixare – figura 3									
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0515	

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.