

## Bride de fixare pe verticală • rotativă, mărimea 25

23310.0025



### Descrierea produsului

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă și confortabilă a piesei de prelucrat, datorită pivotării bratului de fixare.

Bridele rapide prezintă următoarele avantaje:

- Strângere manuală rapidă prin șurubul de prindere, cu manetă de prindere ajustabilă sau cu manetă de prindere cu excentric.
- Schimbare ușoară și rapidă a piesei prin pivotarea brațului de prindere la stânga sau la dreapta. Inelul de poziționare 23310.0345 permite o infinitate de poziționări (doar pentru variantele 23310.0027 - .0029)
- Utilizarea inelului de poziționare 23310.0345 permite o fixare precisă. Acum  $h_1$  este mărit cu cel puțin 6 mm (cursa minus 6 mm)
- Necesită spațiu redus, datorită formei compacte.
- Adaptare ușoară chiar și pentru înălțimi de prindere mari cu ajutorul cilindrilor de reglare a înălțimii.

Având în vedere că forța aplicată depinde de operator, forța trecută în tabel este orientativă. Forța exactă poate fi determinată doar prin teste.

### Material

#### Clemă

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

### Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

1. în canal T, cu piuliță canal T DIN 508 (EH 23010.)

2. cu un set de șuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafață.

### Mai multe informații

### Referințe

Înălțimea de prindere poate fi extinsă cu cilindrii EH 23310. și șaibele EH 1107. și poate fi redusă folosind de ex. EH 22730.

### Produse asociate

- Inele de poziționare, pentru bride rapide de fixare
- Cilindrii de ajustare a înălțimii
- Șaibe

Desen





Figura 1




Figura 2





Figura 3

Informații comandă

| Dimensiuni                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      | Cursă<br>[mm] | Forța<br>de<br>strângere<br>[kN] | Moment<br>strângere<br>max.<br>[Nm] | 📦<br>[g]   | Ref. Nr. |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| d <sub>1</sub>                  | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | [mm] |               |                                  |                                     |            |          |
| cu șurub de prindere – figura 2 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |               |                                  |                                     |            |          |
| 25                              | 26             | 10             | M8             | M8             | 30 – 35        | 44 – 49        | 10             | 6,9            | 48             | 35             | 28             | 5    | 5             | 8                                | 212                                 | 23310.0025 |          |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.