

Cilindrii de ajustare a înălțimii

23310.0130



Descrierea produsului

Pentru creșterea înălțimii de strângere, a clemelor EH 23310. pot fi folosiți cilindrii de reglare a înălțimii. De asemenea, sunt utilizați în combinație cu știfturi de așezare (EH 22680.), pini (EH 22690.) și opritoare oscilante (EH 22730. - EH 22741.).

Material


- Oțel, călit, brunat, șlefuit

Mai multe informații


Produse asociate

- Știfturi de poziționare, striate sau ascuțite
- Știfturi de poziționare, știft profilat
- Știfturi
- Știfturi de poziționare, ajustabile
- Opritoare oscilante
- Opritoare oscilante, cu bilă din pulbere sinterizată, cu striatii
- Opritoare oscilante, autoresetare
- Opritoare oscilante, cu bilă din oțel călit, striat și autoresetabil
- Opritoare oscilante, ajustabile
- Opritoare oscilante, ajustabil, cu autoresetare



Desen



Informații comandă

d_1 -0,1	l_1 $\pm 0,01$	Dimensiuni		SW [mm]	 [g]	Ref. Nr.
		d_2 [mm]	l_2			
figura 1						
32	35	M10	20	27	202	23310.0130

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.