

## Cleme verticale • cu talpă verticală

23330.0015



### Descrierea produsului

Datorită raportului favorabil de putere și acționării lor ușoare, clemele de prindere se pretează pentru o gamă largă de utilizări.

Aceste cleme de fixare pot fi utilizate în industria prelucrării metalelor, la găurire, sudură, frezare, șlefuire, testare sau asamblare, precum și în industria lemnului și a plasticului, la lipire, găurire, tăiere sau frezare.

Principiul de "funcționare" al clemei de fixare permite o deschidere mare și rapidă a clemei. Dacă este deschisă, piesele de lucru sunt complet eliberate pentru îndepărtarea lor fără obstacole. Transmiterea de putere mare determină forța maximă de strângere prin forță de acționare mică. Clemele sunt auto-blocante, rămân blocate, rezistând forței produse la prelucrarea pieselor. Clemele de fixare sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt destinate utilizării frecvente.

Cu mâner ergonomic rezistent la ulei format din 2 componente, cu suprafață de prindere mare și moale, pentru o ușurință în utilizare.

Șuruburile de fixare reglabile sunt livrate împreună cu clema.

### Material

#### Clemă

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Nit

- Oțel inoxidabil

#### Mâner

- plastic

#### Șurub de fixare

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

#### Punct de fixare


- Cauciuc, negru

### Mai multe informații


#### Referințe

Șuruburile de fixare sunt disponibile ca și accesorii în magazinul online.


Desen




23330.0013




23330.0014




23330.0015



23330.0016





23330.0017



Informații comandă

Mărimea nominală de fixare	Șurub de fixare	Dimensiuni																		Forța de susținere		α	Temperatură		Greutate	Ref. Nr.
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> min.	h <sub>4</sub> max.	h <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]		
5	M8 x 65	8,6	35	10	8	244	65	20	16,5	45,5	55,5	141	130	101	16	54	13	32	53	1,7	3	60°	-10	80	689	23330.0015

Accesorii

	d <sub>2</sub> [mm]	 [g]	Ref. Nr.
<b>Șurub de presiune (accesoriu cleme)</b>			
	M 8 x 65	57	23330.9006

Reclamație

**Conform RoHS**

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

**Nu conține materiale SVHC**

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

**Nu conține substanțe din Declarația 65**

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Nu conține Minerale de conflict**

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.