

## Mânere tip U

24300.0190



### Descrierea produsului

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe ușile utilajelor, uși de mobilier, uși de dulapuri, sertare și sisteme de sertare.  
Aceste mânere U se caracterizează prin construcția lor ergonomică și stabilă și forma lor simplă.

### Material


#### Mâner

- Aluminiu repect, lucios, laminat

### Asamblare

Montajul din spate.


### Desen



### Informații comandă

b	l <sub>1</sub> ±0,25	l <sub>2</sub>	Dimensiuni					[g]	Ref. Nr.
			a	d	h	r	t		
[mm]									
aluminu, lucios, Aluminu Al									
26	400	417	17	M8	57	17	12	436	24300.0190

### Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.