

## Manivele • DIN 469 dreaptă cu pătrat DIN 79

24330.0141



## Descrierea produsului

Manivele din fontă polizată și sablată. Butuc prelucrat.

## Material

## Mânerul mașinii

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

## Corp mâner

- Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru

## Desen



## Informații comandă

l	s H11	e min.	Dimensiuni					d <sub>3</sub> Manetă mașină Ø [mm]	[g]	Ref. Nr.
			d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>			
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F										
125	17	22,2	17,9	34	34	26	120	22	433	24330.0141

## Reclamație

## Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

## Conține substanțe SVHC &gt;0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

## Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.