

Manivele • DIN 468 pârghie în formă de S și capăt pătrat DIN 79

24330.0240



Descrierea produsului

Manivele din fontă polizată și sablată. Butuc prelucrat.

Material

Mânerul mașinii

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

- Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru

Desen



Informații comandă

| l | s H11 | e min. | Dimensiuni | | | | | d ₃ Manetă mașină Ø | [g] | Ref. Nr. |
|---|----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----|------------|
| | | | d ₁ [mm] | d ₂ | h ₁ | h ₂ ~ | h ₃ | | | |
| cu manetă rotativă (EH 24460., DIN 98), forma D | | | | | | | | | | |
| 125 | 14 | 18,1 | 14,7 | 34 | 34 | 55 | 150 | 22 | 464 | 24330.0240 |

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.