

Mâner tip schimbător de viteză

24350.0042



Descrierea produsului

Material

Mâner

- Oțel, zincat prin galvanizare, pasivat

Maner sferic

- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Mâner cilindric

- Termoplastice PF 31, negru

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | max. [°C] | [g] | Ref. Nr. |
|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ [mm] | d ₃ | l ₂ | l ₃ | | | |
| cu buton sferic – figura 1, Oțel | | | | | | | | |
| 12 | 125 | M10 | 32 | 14 | 29 | 110 | 118 | 24350.0042 |

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.