

Mâner tip schimbător de viteză

24350.0654



Descrierea produsului

Material

Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Maner sferic

- Duroplastic PF 31, negru, DIN 319

Mâner cilindric

- Termoplastice PF 31, negru

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃			
cu mâner cilindric – figura 2, Oțel inoxidabil								
14	200	M12	26	16	80	110	216	24350.0654

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.