

Manetă de fixare ajustabilă • cu componente interne din oțel inoxidabil, cu șurub

24390.0591



Descrierea produsului

Pârghie cu reglare variabilă cu piese interioare din oțel inoxidabil. Aplicații multiple ex. medicină, industria chimică etc..

Material

Maneta

- Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată

Elemente interne

- Oțel inoxidabil 1.4305

Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305

Operații


Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații

Note

Partea filetată poate fi schimbată

Desen



Informații comandă

Dimensiuni										[g]	Ref. Nr.
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	[mm]		
portocaliu											
25	M12	80	19	43	11	4	63	89	240	24390.0591	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.