

Manetă de fixare ajustabilă • cu filet interior

24400.0523



Descrierea produsului

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicații unde poziția manetei trebuie să fie într-o poziție specifică.

Material

Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Partea filetată

- Oțel, brunat, calitatea 5

Elemente interne

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Operații


Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șirurilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Mai multe informații

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni									[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t ≥		
[mm]										
argintiu										
25	M12	19	43	11	4	63	89	17	171	24400.0523

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.