

## Manetă de fixare ajustabilă • cu șurub de fixare

24410.3484



### Descrierea produsului

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicații unde poziția manetei trebuie să fie într-o poziție specifică.

### Material

#### Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

#### Elemente interne

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

#### Șurub

- Oțel, brunat, calitatea 5.8

### Operații

Prin ridicarea pârgheii dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârgheii, dantura se cuplează automat.

### Mai multe informații

### Note

Partea filetată poate fi schimbată


### Referințe

Varianta cu bila călită (figura 3) poate fi combinată cu un suport, plastic (EH 22570.).

### Produse asociate

- Plăcuțe de presiune, plastic

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni											[g]	Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> +0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
cu bilă – figura 3, negru													
18	M10	50	13,5	7,8	31	6,5	3	45	62	4,3	141	24410.3484	

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.