

Manetă de fixare ajustabilă • cu rulment axial, filet interior

24420.0210



Descrierea produsului

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicații unde poziția manetei trebuie să fie într-o poziție specifică.

Avantajele rulmentului axial:

- Forță dublă de prindere cu aceeași mărime de pârghie, prin reducerea frecării.
- Protecția pieselor prin suprafețe fixe de prindere.
- Poziționarea exactă a pieselor prin forțe ridicate de prindere la bolț respectiv șurub.

Material

Maneta

- Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată

Partea filetată

- Oțel, nitrurat, brunat


Elemente interne

- Oțel, nitrurat, brunat

Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Desen




Informații comandă

Dimensiuni										[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	t ₁ min.	t ₂			
[mm]											
portocaliu											
25	M10	30	46,5	66	4	89	18	5,4		205	24420.0210

Exemplu de aplicație

Creșterea forței de fixare cu lagăr axial
(la aceeași forță manuală)



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.