

Mânere de fixare ajustabile drepte · cu șurub

24441.0905



Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restricționate sau gabarit limitat.

Material

Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

- Oțel, brunat

Șurub

- Oțel, brunat


Acoperire

- Plastic, gri deschis

Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni									Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min.	max.			
[mm]									[°C]				
argintiu													
32	M12	50	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	228	24441.0905	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.