

## Mânere de fixare ajustabile drepte · cu șurub, oțel inoxidabil

24441.1695



### Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restricționate sau gabarit limitat.

### Material

#### Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

#### Elemente interne

- Oțel inoxidabil 1.4305

#### Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305


#### Acoperire

- Plastic, gri deschis

### Operații

**Prin ridicarea pârghiei** dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni									Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	min.	max.			
[mm]									[°C]				
argintiu													
32	M12	32	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	218	24441.1695	

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.