

Mânere de fixare ajustabile drepte · cu șurub, oțel inoxidabil

24441.1710



Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restricționate sau gabarit limitat.

Material

Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

- Oțel inoxidabil 1.4305

Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305


Acoperire

- Plastic, gri deschis

Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Desen



Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | | | Temperatură | | Greutate [g] | Ref. Nr. | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|-----------------|------------|--|
| d ₁ | d ₂ | l ₁ | d ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | l ₂ | min. | max. | | | |
| [mm] | | | | | | | | | [°C] | | | | |
| argintiu | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | M12 | 63 | 16 | 29,5 | 2 | 2,5 | 41,5 | 120 | -30 | 80 | 237 | 24441.1710 | |

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.