

Mânere de fixare ajustabile drepte · cu șurub, oțel inoxidabil

24441.1715



Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Mânerele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restricționate sau gabarit limitat.

Material

Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

- Oțel inoxidabil 1.4305

Șurub

- Oțel inoxidabil 1.4305


Acoperire

- Plastic, gri deschis

Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Desen



Informații comandă

Dimensiuni									Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min.	max.			
[mm]									[°C]				
argintiu													
32	M12	80	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	250	24441.1715	

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.