

Mâner fix • DIN 39
24450.0020



Descrierea produsului

Material

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ h8	d ₄ h13	l ₁	l ₂	l ₃		
[mm]							
cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel							
20	8	13	64	13	8	92	24450.0020

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.