

Mâner fix • DIN 39  
24450.0025



Descrierea produsului

Material

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h8	d <sub>4</sub> h13	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
[mm]							
cu bosaj neted, forma D – figura 1, Oțel							
25	10	16	80	14	10	179	24450.0025

Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.