

Piulițe de strângere • sudate

24470.0606



Descrierea produsului

Versiune economică conform DIN 99.

Material

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Desen



Informații comandă

Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2		
[mm]								
63	60	M8	16	10	12,5	30,5	39	24470.0606

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.