

Piulițe de strângere • sudate

24470.0610




Descrierea produsului

Versiune economică conform DIN 99.

Material

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată


Desen



Informații comandă

Dimensiuni								Ref. Nr.
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2		
[mm]							[g]	
Oțel inoxidabil								
100	95	M12	25	14	19	46	149	24470.0610

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.