

Șuruburi de strângere • DIN 6304 cu știft fix
24490.0111



Descrierea produsului

La acest tip, știftul este presat.

Material

- Oțel automat, brunat, tija de presiune călită.

Mai multe informații

Referințe

Opritor pentru placa de reazem DIN 6311
forma S, EH 22560.

Produse asociate

- Plăcuțe de presiune, DIN 6311 și modelul inferior

Desen




Figura 1




Figura 2

* pentru ușurarea montajului s-a adăugat la DIN 6304 un r

Informații comandă

Dimensiuni										α min.		Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			
[mm]											[g]	
cu placă de presiune, forma F – figura 2												
M10	70	18	8	8	20	14	80	50	73,6	3°	102	24490.0111

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.