

## Roți de manevră • DIN 950 fontă gri 24580.0420



### Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

### Material

**Roată de manevră**  
• Fontă gri GG

**Mâner pentru mașini conform DIN 39 EH 24450.**

• Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

### Desen




Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

Dimensiuni								Număr gaură spițe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98	[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~				
fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2											
160	14	32	M10	25	40	20	80	3	25	1380	24580.0420

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.