

Roți de manevră • DIN 950 metal neferos 24590.0505



Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră

- Aliaj ușor Al

Mâner pentru mașini conform DIN 39 EH 24450.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

Desen




Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni								Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		Număr gaură spițe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98	[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t				
[mm]								[mm]		[mm]	[g]		
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2													
100	10	26	M6	16	33	17	50	3	11,4	3	16	210	24590.0505

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.